

DATASHEET MVM-060-PA

MAG-VIEW MVM-060-PA

Elektromagnetische Durchflussmesser für niedrige Durchflüsse von wässrigen Lösungen

MASSFLOW-ONLINE PRODUKT



Elektromagnetische Durchflussmesser für niedrige Durchflüsse von Wasser und wässrigen Lösungen

MAG-VIEW™ Instrumente sind magnetisch induktive Durchflussmesser für elektrisch leitende Flüssigkeiten mit einer minimalen Leitfähigkeit von 50 µS/cm. Diese kompakten, wetterbeständigen (IP65) Durchflussmesser umfassen keine beweglichen Teile und verursachen nur einen geringen Druckabfall. Sie können in jeder gewünschten Position angebracht werden, ohne dass gerade Ein- und Auslaufstrecken benötigt werden.

Der Durchflussmesser des Typs MVM-060-PA der MAG-VIEW Serie hat einen Nenndurchmesser von DN10 für Durchflüsse von 0,2...60 l/min und ist für Betriebsdrücke von bis zu 16 bar(g) geeignet. Das Instrument bietet einen Frequenz- und Analogausgang (4...20 mA) proportional zum Durchfluss.

Technische Spezifikationen

Mess- / Regelsystem

Durchflussmengen	0,2 ... 60 l/min
Genauigkeit des Volumenstroms	± 1,5 % RD + ±0,3% FS (inkl. Werkskalibrierzertifikat; Testbedingungen: Wasser 23°C)
Turndown-Bereich	1:60
Reproduzierbarkeit	1 % FS
Signalausgang ab	~ 0,2 l/min
Medien	Water and other conductive liquids (minimum conductivity of 50 µS/cm)
Ansprechzeit (Sensor)	< 500 msec
Betriebstemperatur	-20 ... 90 °C
Einbau	Any position, attitude insensitive
Flow indication	green LED, flow proportional flashing

Mechanische Teile

Werkstoff (medienberührte Teile)	Electrodes: Stainless Steel 1.4571 Process connections: Stainless Steel 1.4571 Measuring pipe: PEEK-GF30 Gasket: EPDM
Gehäuse	Aluminium pressure diecasted
Durchmesser	DN10
Prozessanschlüsse	½" BSP male thread
Schutzart (Gehäuse)	IP65

Mechanische Teile

Nominal-Druck	PN16
---------------	------

Elektrische Eigenschaften

Spannungsversorgung	12...24 Vdc \pm 10 %
---------------------	------------------------

Stromaufnahme max.	\leq 150 mA
--------------------	---------------

Analoges Ausgangssignal	4...20 mA, max. load 250 Ω to GND
-------------------------	--

Frequenz-Ausgang	Pulse rate / K-factor : 500 pulses/l Resolution : 2,0 ml/pulse Signal shape : Square wave signal - duty cycle 50:50 Push-Pull - NPN open collector [o.c.] - PNP o.c. Signal current : max. 100 mA, current limited
------------------	--

Elektrische Anschlüsse	5-pin-plug M12x1
------------------------	------------------

Elektrische Anschlüsse

Optionen Regelventil

Externe Antriebsmöglichkeiten zum Anschluss an das Instrument

Spezifikationen EX-Schutz

Zulassungen / Zertifikate

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Für Maßzeichnungen und Anschlusspläne besuchen Sie die [Produktseite](#) auf unserer [webseite](#)

ähnliche Produkte



MAG-VIEW MVM-030-PA

Bereich 0,5 ... 30 l/min
Druck 16 bar
Niedriger ΔP
Keine beweglichen Teile;
langer Lebenszyklus
Analoges Signal



MAG-VIEW MVM-060-PN

Bereich 1 ... 60 l/min
Druck 16 bar
Niedriger ΔP
Keine beweglichen Teile;
langer Lebenszyklus
Unempfindlich gegenüber
Kontaminierungen



MAG-VIEW MVM-200-QA

Bereich 10 ... 200 l/min
Druck 10 bar
Niedriger ΔP
Keine beweglichen Teile;
langer Lebenszyklus
Kostenoptimiertes
(Kunststoff-) Modell



MAG-VIEW MVM-250-PA

Bereich 5 ... 250 l/min
Druck 16 bar
Niedriger ΔP
Keine beweglichen Teile;
langer Lebenszyklus
Analoges Signal



BRONKHORST (SCHWEIZ) AG

Gewerbestrasse 7
4147 Aesch BL (CH)
Tel. [+41 61 715 90 70](tel:+41617159070)
info@bronkhorst.ch

