

DATASHEET F-121MX

EX-FLOW F-121MX

Débitmètres massiques sécurité intrinsèque pour les faibles débits de gaz



Débitmètres massiques sécurité intrinsèque pour les faibles débits de gaz

Les débitmètres massiques (MFM) EX-FLOW de Bronkhorst® permettent de mesurer de façon précise le débit de gaz dans les zones dangereuses de type ATEX Zone 1. Le MFM doit être raccordé à une source d'alimentation avec isolation galvanique/préamplificateur/système de lecture (situé hors zone). Voir la série E-8000 de Bronkhorst®.

Le modèle F-121MX de la gamme EX-FLOW couvre les plages de débit allant de 0,3 à 15 ml_n/min jusqu'à 0,4 à 20 l_n/min (équivalent N₂) à des pressions de service jusqu'à 200 bar.

La tête de mesure à sécurité intrinsèque du débitmètre répond à la directive ATEX114 n° 2014/34/UE et est approuvée sous le numéro d'examen CE de type : KEMA 01ATEX1172, protection II 2 G Ex ib IIC T4 Gb.

Autres certifications : IECEx (IECEx DEK14.0060) et TIIS (検・第TC21584号).

Spécifications techniques

Système de mesure / régulation

Gamme de débit (gammes intermédiaires disponibles)	min. 0,3...15 ml _n /min max. 0,4...20 l _n /min (based on N ₂)
Précision (Linéarité incl.) (basée sur étalonnage réel)	± 1 % FS
Répétabilité	< 0,2 % RD
Rangeabilité	1:50 (2...100%)
Constante de temps	5 sec.
Température de fonctionnement	-10 ... +70 °C
Sensibilité à la température	zero: < 0,05% FS/°C; span: < 0,05% Rd/°C
Étanchéité, vers l'extérieur	testée < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
Sensibilité à l'orientation	max. error at 90° off horizontal 0,2% FS at 1 bar, typical N ₂
Temps de chauffe	30 min. for optimum accuracy 2 min. for accuracy ± 2% FS

Parties mécaniques

Matériau (pièces en contact avec le fluide)	Stainless steel 316L or comparable
Pression (PN)	200 bar abs
Raccords de process	raccords double bagues ou à étanchéité de surface (VCR/VCO)
Joints	standard: Viton®; options: EPDM, Kalrez® (FFKM)
Protection IP	IP65

Propriétés électriques

Signal de sortie	15 ... 20 mA (linear) Terminal connection, cable gland M16x1,5
Signaux E/S par l'alimentation / l'afficheur (placés en zone sécurisée)	analog: 0...5 Vdc, 0...10 Vdc, 0...20 mA, 4...20 mA; digital: RS232, PROFIBUS DP, DeviceNet™, Modbus RTU or ASCII, PROFINET, EtherCAT®, FLOW- BUS

Raccordement électrique

Boîtier de mesure Ex-Proof ATEX Zone 1	Terminal connection, cable gland M16x1,5
--	--

Options vanne de régulation

Options actionneur externe à connecter au régulateur

Spécifications Ex-proof

Certifications / certificats

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Pour les schémas d'encombrements et les schémas de câblage, visitez le/la [page produits](#) sur notre [Site internet](#)

Accessoires recommandés



E-8000 SERIES

Électroniques de commande / lecture

- Écran lumineux, grand angle, 1,8" (TFT)
- Utilisation conviviale, menu piloté par 4 boutons poussoirs

Produits associés



EX-FLOW F-120MX

- Gammes de débit de 0,15...7,5 mIn/min jusqu'à 0,18...9,5 lIn/min
- Pression 200 bar
- Certification ATEX Cat.2, Zone 1
- Conception compacte, IP65



EX-FLOW F-230MX

- Gammes de débit de 0,2...10 mIn/min jusqu'à 10...500 mIn/min
- Pression / ΔP jusqu'à 400 bar
- Certification ATEX Cat.2, Zone 1
- IP65



EX-FLOW F-122MX

- Gammes de débit de 0,3...15 lIn/min jusqu'à 5...250 lIn/min
- Pression 200 bar
- Certification ATEX Cat.2, Zone 1
- Conception compacte, IP65



EX-FLOW F-232MX

- Gammes de débit de 0,2...10 lIn/min jusqu'à 2...100 lIn/min
- Pression / ΔP jusqu'à 400 bar
- Certification ATEX Cat.2, Zone 1
- IP65



BRONKHORST (SCHWEIZ) AG

Gewerbestrasse 7

4147 Aesch BL (CH)

Tel. +41 61 715 90 70

info@bronkhorst.ch

