

LVB-20-AD

LIQUI-VIEW BASE LVB-20-AD

Débitmètre Vortex pour les faibles débits de liquide

- Temps de réponse rapide
- Afficheur local, sortie analogique (4-20mA)
- Solution compacte, légère et économique
- Absence de pièce en mouvement, sans maintenance
- Faible perte de charge
- Conception robuste (IP65)

PRODUIT DE MASSFLOW-ONLINE PRODUCT



Débitmètres Vortex avec afficheur pour le suivi des liquides à faible viscosité comme l'eau

Les instruments LIQUI-VIEW Base sont des débitmètres Vortex permettant de suivre le débit ou la consommation d'eau pour le nettoyage, le refroidissement ou les circuits d'eau thermique. Ils fonctionnent selon le principe du Vortex. Grâce à son corps de capteur spécial et à son indice de protection IP65, le LIQUI-VIEW Base s'impose comme le débitmètre Vortex industriel le plus compact et le plus léger. Ces débitmètres ne contiennent aucune pièce en mouvement, ne causent qu'une faible perte de charge et peuvent être montés dans n'importe quelle position (l'entrée ou la sortie peut être coudée).

Le débitmètre LVB-20-AD de la série LIQUI-VIEW Base présente un diamètre nominal DN20 pour des débits allant de 5 à 85 l/min et supporte des pressions de service jusqu'à 12 bar abs. L'instrument présente une sortie analogique (4-20 mA) proportionnelle au débit ainsi qu'un afficheur local inclinable pour la lecture du débit.

Spécifications techniques

Système de mesure / régulation

Débits	5 ... 85 l/min
Précision du débit volumique	at \geq 50% FS : < 2% RD; at < 50% FS : < 1% FS
Rangeabilité	approx. 1:20 (5...100%)
Pression de fonctionnement	max. 12 bar(a) at +40°C (for lifetime) max. 6 bar(a) at +85°C (for lifetime)
Média	Water and water-like liquids (cooling, heating, well, waste, pure, drinking and tap water)
Température ambiante max	-20 ... +50 °C
Température de fonctionnement	< +85 °C
Montage	Any position, attitude insensitive
Perte de charge	$(6,7 * Q^2) / 100$ (mbar) ¹⁾

Parties mécaniques

Matériau (pièces en contact avec le fluide)	Body: PA6T/6I (40% GF) Sensor paddle: ETFE
Pression de test	18 bar(a) at +40°C
Diamètre	DN15
Raccords de process	G3/4
Joints	EPDM
Protection IP	IP65

Propriétés électriques

Alimentation électrique	10 ... 30 Vdc
Consommation électrique	< 50 mA
Sortie	4 ... 20 mA
Chargement	< $(U_{in} - 10V) / 20$ mA

Raccordement électrique

Type de connexion / liaison	M12 x 1
-----------------------------	---------

Certifications / certificats

Eau potable	KTW / W270
Environnemental(e) / EMC	EN 61326-2-3

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Pour les schémas d'encombrements et les schémas de câblage, visitez le/la [page produits](#) sur notre [Site internet](#)

Produits associés



BRONKHORST (SCHWEIZ) AG

Gewerbestrasse 7

4147 Aesch BL (CH)

Tel. [+41 617159070](tel:+41617159070)

info@bronkhorst.ch