

DATASHEET MVM-001-PN

MAG-VIEW MVM-001-PN

Low-Flow Magnetic Inductive Flow meters for water-like liquids

MASSFLOW-ONLINE PRODUCT



Débitmètres électromagnétiques pour les faibles débits d'eau et de solutions aqueuses

Les instruments de la série MAG-VIEW sont des débitmètres électromagnétiques inductifs destinés aux liquides ayant une conductivité minimale de 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Ces débitmètres compacts et étanches (IP65) ne contiennent aucune pièce en mouvement, ne causent pratiquement aucune perte de charge et peuvent être montés dans n'importe quelle position (l'entrée ou la sortie peut être coudée).

Le débitmètre MVM-001-PN de la série MAG-VIEW est un instrument économique disposant d'un tube de mesure DN2 pour des débits allant de 0,0083 à 1 l/min et supporte des pressions de service jusqu'à 16 bar rel. L'instrument présente une sortie impulsion proportionnelle au débit.

Spécifications techniques

Système de mesure / régulation

Débits	0,0083 ... 1 l/min
Précision du débit volumique	$\pm 1\%$ RD at 0...50% of measuring range $\pm 2\%$ RD at 50...100% of measuring range (incl. factory calibration certificate; test conditions: water 23°C)
Rangeabilité	1:120
Reproductibilité	1 % FS
Sortie du signal à partir de	$\sim 0,005$ l/min
Média	Water and other conductive liquids (minimum conductivity of 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
Temps de réponse (capteur)	< 500 msec
Température moyenne	-20 ... 90 °C
Montage	Any position, attitude insensitive
Flow indication	green LED, flow proportional flashing

Parties mécaniques

Matériau (pièces en contact avec le fluide)	Electrodes: Stainless Steel 1.4571 Process connections: Stainless Steel 1.4571 Measuring pipe: PEEK-GF30 Gasket: EPDM
Boîtier	Aluminium pressure diecasted
Diamètre	DN2
Raccords de process	1/4" BSP male thread

Parties mécaniques

Protection IP	IP65
Pression nominale	PN16

Propriétés électriques

Alimentation électrique	24 Vdc \pm 10 %
Consommation d'électrique max.	\leq 150 mA
Sortie fréquence	Pulse rate / K-factor : 10000 pulses/l Resolution : 0,1 ml/pulse Signal shape : Square wave signal - duty cycle 50:50 Push-Pull - NPN open collector [o.c.] - PNP o.c. Signal current : max. 100 mA, current limited
Mesures de la protection électrique	Short-circuit proof, protected against polarity reversal
Raccordement électrique	5-pin-plug M12x1

Raccordement électrique

Options vanne de régulation

Options actionneur externe à connecter au régulateur

Spécifications Ex-proof

Certifications / certificats

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Pour les schémas d'encombrements et les schémas de câblage, visitez le/la [page produits](#) sur notre [Site internet](#)

Produits associés



MAG-VIEW MVM-001-PA

Flow range 0,0083 ... 1
l/min
Pressure rating 16 bar
Non-obstructive; low ΔP
No moving parts; long life
cycle
Analog/Pulse output



MAG-VIEW MVM-002-PN

Flow range 0,05 ... 2 l/min
Pressure rating 16 bar
Non-obstructive; low ΔP
No moving parts; long life
cycle
Pulse output



MAG-VIEW MVM-002-PA

Flow range 0,05 ... 2 l/min
Pressure rating 16 bar
Non-obstructive; low ΔP
No moving parts; long life
cycle
Analog/Pulse output



MAG-VIEW MVM-002-QA

Gammes de Débit 0,1 ... 2
l/min
Pression 10 bar
Faible ΔP
Absence de pièce en
mouvement
Solution économique
(plastique)



BRONKHORST (SCHWEIZ) AG

Gewerbestrasse 7

4147 Aesch BL (CH)

Tel. [+41 61 715 90 70](tel:+41617159070)

info@bronkhorst.ch

