


DATASHEET W-303B

CEM Evaporator W-303B

Vanne de mélange 3 voies et Evaporateur



Vanne de mélange 3 voies et évaporateur

Le CEM W-303B (vanne de mélange 3 voies et évaporateur) de Bronkhorst® permet de générer un débit de vapeur de façon précise, en mélangeant jusqu'à 1200 g/h de H₂O (3200 g/h IPA) avec 100 l/min maximum de gaz porteur à des pressions de service comprises entre le vide et 100 bar. Le dispositif de mélange à température régulée est utilisé en combinaison avec un débitmètre liquide (thermique ou Coriolis) et un MFC pour le gaz porteur. Ils forment ainsi un système CEM (Contrôle de l'Évaporation et du Mélange).

Spécifications techniques

Système de mesure / régulation

Température max. de chauffe 200 °C

Capacité calorifique 1000 W

Valeur de Kv max. $6,6 \times 10^{-2}$

Parties mécaniques

Matériau (pièces en contact avec le fluide) Stainless steel 316L or comparable

Pression (PN) 100 bar a

ΔP max. 5 ... 40 bar d
(depends on Kv-value; contact your distributor for details)

Raccords de process Gas and liquid inlet: compression type or face seal couplings;
Vapour outlet: 1/4" tube (other options on request);
Purge connection: 1/8" OD or 1/8" face seal

Joints Metal-to-metal

Indice de protection IP40

Plongeur Kalrez®; other on request

Connecteur Amphenol 6-pin male

Propriétés électriques

Alimentation électrique Mixing valve: +/-15...24 Vdc;
Heater: 110-120 Vac or 220-240 Vac

Consommation d'électricité max. Mixing valve: 4 W (max.);
Heater: 1375 W (nominal)

Raccordement électrique

Options vanne de régulation

Options actionneur externe à connecter au régulateur

Spécifications Ex-proof

Certifications / certificats

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Pour les schémas d'encombrements et les schémas de câblage, visitez le/la [page produits](#) sur notre [Site internet](#)

Accessoires recommandés



E-8000 SERIES

Électroniques de commande / lecture

Écran lumineux, grand angle, 1,8" (TFT)

Utilisation conviviale, menu piloté par 4 boutons poussoirs

Produits associés



CEM EVAPORATOR W-101A

Max. 2 g/h liquide;
Max. 4 l/min gaz
Pression 100 bar
Débit de vapeur très stable
Ratio de gaz/liquide flexible



CEM EVAPORATOR W-102A

Max. 30 g/h liquide;
Max. 4 l/min gaz
Pression 100 bar
Débit de vapeur très stable
Ratio de gaz/liquide flexible



CEM EVAPORATOR W-202A

Max. 120 g/h liquide;
Max. 10 l/min gaz
Pression 100 bar
Débit de vapeur très stable
Ratio de gaz/liquide flexible