

DATASHEET MVM-002-PN

MAG-VIEW MVM-002-PN

Low-Flow Magnetic Inductive Flow meters for water-like liquids

MASSFLOW-ONLINE PRODUCT



Débitmètres électromagnétiques pour les faibles débits d'eau et de solutions aqueuses

Les instruments de la série MAG-VIEW sont des débitmètres électromagnétiques inductifs destinés aux liquides ayant une conductivité minimale de 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Ces débitmètres compacts et étanches (IP65) ne contiennent aucune pièce en mouvement, ne causent pratiquement aucune perte de charge et peuvent être montés dans n'importe quelle position (l'entrée ou la sortie peut être coudée).

Le débitmètre MVM-002-PN de la série MAG-VIEW est un instrument économique disposant d'un tube de mesure DN2 pour des débits allant de 0,05 à 2 l/min et supporte des pressions de service jusqu'à 16 bar rel. L'instrument présente une sortie impulsion proportionnelle au débit.

Spécifications techniques

Système de mesure / régulation

Débits	0,05 ... 2 l/min
Précision du débit volumique	$\pm 1\%$ RD at 0...50% of measuring range $\pm 2\%$ RD at 50...100% of measuring range (incl. factory calibration certificate; test conditions: water 23°C)
Rangeabilité	1:40
Reproductibilité	1 % FS
Sortie du signal à partir de	$\sim 0,05$ l/min
Média	Water and other conductive liquids (minimum conductivity of 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
Temps de réponse (capteur)	< 500 msec
Température moyenne	-20 ... 90 °C
Montage	Any position, attitude insensitive
Indication du débit	green LED, flow proportional flashing

Parties mécaniques

Matériau (pièces en contact avec le fluide)	Electrodes: Stainless Steel 1.4571 Process connections: Stainless Steel 1.4571 Measuring pipe: PEEK-GF30 Gasket: EPDM
Boîtier	Aluminium pressure diecasted
Diamètre	DN2
Raccords de process	1/4" BSP male thread
Protection IP	IP65

Parties mécaniques

Pression nominale	PN16
-------------------	------

Propriétés électriques

Alimentation électrique	24 Vdc \pm 10 %
-------------------------	-------------------

Consommation d'électrique max.	\leq 150 mA
--------------------------------	---------------

Sortie fréquence	Pulse rate / K-factor : 10000 pulses/l Resolution : 0,1 ml/pulse Signal shape : Square wave signal - duty cycle 50:50 Push-Pull - NPN open collector [o.c.] - PNP o.c. Signal current : max. 100 mA, current limited
------------------	--

Mesures de la protection électrique	Short-circuit proof, protected against polarity reversal
-------------------------------------	--

Raccordement électrique	5-pin-plug M12x1
-------------------------	------------------

Raccordement électrique

Options vanne de régulation

Options actionneur externe à connecter au régulateur

Spécifications Ex-proof

Certifications / certificats

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Pour les schémas d'encombrements et les schémas de câblage, visitez le/la [page produits](#) sur notre [Site internet](#)

Related products



MAG-VIEW MVM-001-PN

Gammes de débit 0,0083 ...
1 l/min
Pression 16 bar
Faible perte de charge
Absence de pièce en
mouvement
Sortie impulsion



MAG-VIEW MVM-002-PA

Gammes de débit 0,05 ... 2
l/min
Pression 16 bar
Faible perte de charge
Absence de pièce en
mouvement
Sortie analogique /
impulsion



MAG-VIEW MVM-002-QA

Gammes de Débit 0,1 ... 2
l/min
Pression 10 bar
Faible ΔP
Absence de pièce en
mouvement
Solution économique
(plastique)



MAG-VIEW MVM-030-PN

Gammes de Débit 0,5 ... 30
l/min
Pression 16 bar
Faible ΔP
Absence de pièce en
mouvement
Insensible à la pollution



BRONKHORST FRANCE S.A.S.

53 Rue Jacques Verniol

F-95370 Montigny-Les-Cormeilles (FR)

Tel. +33 1 34 50 87 00

sales@bronkhorst.fr

