

F-131MX

EX-FLOW F-131MX

Débitmètres massiques sécurité intrinsèque pour les faibles débits de gaz

- Certification ATEX Cat.2, Zone 1
- Egalement certifié IECEx, TIIS et KCs
- Grande précision, excellente répétabilité
- Indépendant de la pression et de la température
- Pression 400 bar



Débitmètres massiques sécurité intrinsèque pour les faibles débits de gaz

Les débitmètres massiques (MFM) EX-FLOW de Bronkhorst® permettent de mesurer de façon précise le débit de gaz dans les zones dangereuses de type ATEX Zone 1. Le MFM doit être raccordé à une source d'alimentation avec isolation galvanique/préamplificateur/système de lecture (situé hors zone). Voir la série E-8000 de Bronkhorst®.

Le modèle F-131MX de la gamme EX-FLOW couvre les plages de débit allant de 0,3 à 15 ml_n/min jusqu'à 0,4 à 20 l_n/min (équivalent N₂) à des pressions de service jusqu'à 400 bar.

La tête de mesure à sécurité intrinsèque du débitmètre a été testée selon la directive ATEX114 n° 2014/34/UE et est approuvée sous le numéro d'examen CE de type : KEMA 01ATEX1172, protection II 2 G Ex ib IIC T4 Gb.

Autres certifications : IECEx (IECEx DEK14.0060) et TIIS (検・第TC21584号).

Spécifications techniques

Système de mesure / régulation

Gamme de débit (gammes intermédiaires disponibles)	min. 0,3...15 ml _n /min min. 0,4...20 ml _n /min (based on N ₂)
Précision (Linéarité incl.) (basée sur étalonnage réel)	± 1 % FS
Répétabilité	< 0,2 % RD
Rangeabilité	1 : 50 (in digital mode up to 1 : 150)
Constante de temps	5 sec.
Température de fonctionnement	-10 ... +70 °C
Sensibilité à la température	zero: < 0.05% FS/°C; span: < 0.05% Rd/°C
Étanchéité, vers l'extérieur	< 2 x 10 ⁻⁹ mbar.l/s He
Sensibilité à l'orientation	max. error at 90° off horizontal 0,2% FS at 1 bar, typical N ₂
Temps de chauffe	30 min. for optimum accuracy 2 min. for accuracy ± 2% FS

Parties mécaniques

Matériau (pièces en contact avec le fluide)	Stainless steel 316L or comparable
Pression (PN)	400 bar abs
Raccords de process	raccords double bagues ou à étanchéité de surface (VCR/VCO)
Joints	standard: Viton®; options: EPDM, Kalrez® (FFKM)
Protection IP	IP65

Propriétés électriques

Circuit de signal	type of explosion protection: intrinsic safety Ex ib IIC, only for connection to a certified intrinsically safe circuit with the following maximum values: U _i = 28 V, I _i = 98 mA, P _i = 686 mW The effective internal capacitance between: Terminals 1 and 3: C _i = 1 nF; Effective internal inductance: L _i = 0,3 mH
Signal de sortie	15 ... 20 mA (linear)
Signaux E/S par l'alimentation / l'afficheur (placés en zone sécurisée)	analog: 0...5 Vdc, 0...10 Vdc, 0...20 mA, 4...20 mA; digital: RS232, PROFIBUS DP, DeviceNet™, Modbus RTU or ASCII, PROFINET, EtherCAT®, FLOW-BUS

Raccordement électrique

Boîtier de mesure Ex-Proof ATEX Zone 1	Terminal connection, cable gland M16x1,5
--	--

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Pour les schémas d'encadrements et les schémas de câblage, visitez le/la [page produits](#) sur notre [Site internet](#)

Accessoires recommandés



E-8000 SERIES

Électroniques de commande / lecture

Écran lumineux, grand angle, 1,8" (TFT)

Utilisation conviviale, menu piloté par 4 boutons poussoirs

Produits associés



EX-FLOW F-130MX

Gammes de débit de 0,15...7,5 mln/min
jusqu'à 0,2...10 mln/min

Pression 400 bar

Certification ATEX Cat.2, Zone 1

Conception compacte, IP65



EX-FLOW F-132MX

Gammes de débit de 0,3...15 lln/min
jusqu'à 5...250 lln/min

Pression 400 bar

Certification ATEX Cat.2, Zone 1

Conception compacte, IP65



EX-FLOW F-230MX

Gammes de débit de 0,2...10 mln/min
jusqu'à 10...500 mln/min

Pression / ΔP jusqu'à 400 bar

Certification ATEX Cat.2, Zone 1

IP65



EX-FLOW F-231MX

Gammes de débit de 0,01...0,5 lln/min
jusqu'à 0,2...10 lln/min

Pression / ΔP jusqu'à 400 bar

Certification ATEX Cat.2, Zone 1

IP65



BRONKHORST FRANCE S.A.S.

53 Rue Jacques Verniol

F-95370 Montigny-Les-Cormeilles (FR)

Tel. +33 1 34 50 87 00

sales@bronkhorst.fr