

DATASHEET MI130

mini CORI-FLOW™ MI130

Régulateurs & débitmètres massiques Coriolis pour les faibles débits



Régulateurs / débitmètres massiques Coriolis pour les faibles débits de gaz et liquide

Les débitmètres massiques et régulateurs de débit massique mini CORI-FLOW™ sont des instruments précis et compacts, basés sur le principe de mesure Coriolis, conçus pour répondre aux applications à faible débit. Le débitmètre massique (MFM) MI130 de Bronkhorst® permet la mesure très précise des débits de gaz ou de liquide de 0 à 2000 g/h (soit de 0 à 26,6 l_n/min lorsqu'il est utilisé sur l'azote) à des pressions de service jusqu'à 200 bar. Les instruments sont équipés d'un boîtier robuste IP65/IP67 résistant aux intempéries et d'un bornier de raccordement.

L'instrument intègre une carte électronique numérique avec sortie analogique et RS232, et en option des interfaces bus de terrain. Le débitmètre peut-être configuré en mode régulateur avec une boucle PID pour réguler le débit massique au moyen d'une vanne de régulation ou d'une pompe séparée.

Spécifications techniques

Système de mesure / régulation

Débits	Liquid: 0...2000 g/h (nominal flow rate: 1000 g/h); Gas: 0...26,6 l _n /min (N ₂); Full Scale (FS) value user-configurable
Précision du débit massique	Liquid: ≤±0,1% Rd (of Reading), at calibration conditions at FS value; Gas: ≤±0,5% Rd
Précision du débit volumique	Liquid: ≤ ±0,2% Rd, at fixed density value; Gas: ≤ ±0,5% Rd
Répétabilité	Liquid mass flow: ≤ ±0,05% Rd ± ½ZS (Zero Stability); Gas mass flow: ≤ ±0,25% Rd ± ½ZS; Density: ≤ ±1 kg/m ³ (at calibration conditions at stable flow)
Rangeabilité	up to 1:2000 (in digital mode)
Stabilité du zéro (ZS)	< ± 0,2 g/h (Guaranteed at constant temperature and for unchanging process and environment conditions.)
Temps de réponse (capteur)	≤ 200 msec
Température max du fluide	-20 ... +70 °C
Température ambiante max	-20 ... +70 °C
Montage	la sensibilité à la position de montage est négligeable. External shocks or vibrations should be avoided.
Sensibilité à la température	≤ 0,02 g/h/°C

Système de mesure / régulation

Précision de la température	± 0,5 °C
Précision de la densité	< ± 1 kg/m ³ (at calibration conditions at stable flow), up to 2500 kg/m ³
Viscosité max. du fluide	5000 cP
Étanchéité, vers l'extérieur	testée < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
Temps de chauffe	> 30 min for optimum accuracy

Parties mécaniques

Capteur	single tube, DN 0.5, Ra ≤ 0,8 µm (typical)
Matériau (pièces en contact avec le fluide)	stainless steel 316L / 1.4404
Boîtier	stainless steel 316L / 1.4404; silicon seal (bottom), NBR seal (cover)
Pression (PN)	200 bar abs
Raccords de process	raccords double bagues ou à étanchéité de surface, ou flanges Tri-Clamp (soudés)
Joints	none (in fluid path)
Poids	6 kg
Protection IP	IP66/IP67

Propriétés électriques

Alimentation électrique	+15...24 Vdc +/- 10% Max. ripple recommended: 50 mV tt
Consommation d'électricité max.	meter: max. 3 W; controller: max 7 W
Sortie analogique	0...5 (10) Vdc, min. load impedance > 2 kΩ; 0 (4)...20 mA (sourcing), regular, max. load impedance < 375 Ω; with HART, load impedance 250...600 Ω
Consigne analogique	(for MFM + pump or control valve) 0...5 (10) Vdc, min. load impedance > 100 kΩ 0 (4)...20 mA (sourcing), max. load impedance ~ 250 Ω
Communication numérique	standard: RS232; options: CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII ou TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK, FLOW-BUS ou HART

Raccordement électrique

Analogique/RS232	M20 gland
PROFIBUS DP	M20 gland
CANopen® / DeviceNet™	M20 gland
FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII	M20 gland
Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERLINK	M20 gland
EtherCAT® / PROFINET	M20 gland

Options vanne de régulation

Options actionneur externe à connecter au régulateur

Spécifications Ex-proof

Certifications / certificats

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Spécifications techniques

Options vanne de régulation

MI130+C0I : Vanne pour débit de gaz	Kv-max= $6,6 \times 10^{-2}$
-------------------------------------	------------------------------

MI130+C2I : Vanne pour débit de liquide	Kv-max= $2,3 \times 10^{-3}$
-----------------------------------------	------------------------------

MI130+C5I : Vanne pour débit de gaz / liquide	Kv-max= $6,6 \times 10^{-2}$
-----------------------------------------------	------------------------------

MI130+F-004AI : Régulation du débit de gaz / liquide	Kv-max= $3,0 \times 10^{-1}$
------------------------------------------------------	------------------------------

Les spécifications techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis.

La forme, l'adaptation et la fonction actuelles sont susceptibles d'être modifiées dans la prochaine version.

Pour les schémas d'encombrements et les schémas de câblage, visitez le/la [page produits](#) sur notre [Site internet](#)

Accessoires recommandés



E-8000 SERIES

Électroniques de commande / lecture

Écran lumineux, grand angle, 1,8" (TFT)

Utilisation conviviale, menu piloté par 4 boutons poussoirs

Produits associés



MINI CORI-FLOW™ M13

Débit 0...2000 g/h
Pression 200 bar
Indépendant des
propriétés du fluide
Grande précision



MINI CORI-FLOW™ MI140

Débit 0...30 kg/h
Pression 200 bar
Indépendant des
propriétés du fluide
IP66/IP67, raccordement
par bornier



BRONKHORST FRANCE S.A.S.

53 Rue Jacques Verniol

F-95370 Montigny-Les-Cormeilles (FR)

Tel. [+33 1 34 50 87 00](tel:+33134508700)

sales@bronkhorst.fr

