

DATASHEET F-101EI

LOW-ΔP-FLOW F-101EI

Massflowmeter voor lage drukval of corrosief gas, industriële stijl



Thermische Massflowmeters voor lagedrukval- of corrosieve gastoeepassingen, industriële stijl

Bronkhorst® model F-101EI Massflowmeters (MFM's) zijn geschikt voor nauwkeurige meting van flowbereiken tussen 0,028...1,4 I_N/min en 0,24...12 I_N/min (N₂-equivalent). De instrumenten zijn bijzonder geschikt voor corrosieve gasen of toepassingen met een zeer laag drukverschil (ΔP). Vergeleken met conventionele instrumenten hebben LOW-ΔP-FLOW meters grotere stromingskanalen om het risico van verstopping te minimaliseren, het reinigen en doorspoelen makkelijker te maken en een lagere drukval te veroorzaken (de sensor heeft slechts 0,5 tot 5 mbar nodig). Dit model heeft een robuust ontwerp (IP65) voor gebruik in industriële omgevingen of zelfs in gevaarlijke gebieden van Zone 2, met optionele ATEX Xat. 3 of FM Klasse I, Div. 2 goedkeuring.

De geïntegreerde digitale printplaat biedt signaal- en veldbusomzetting en PID-regelaarfuncties voor optionele massflowregeling door middel van een (apart gemonteerd) regelventiel. Naast de standaard RS232-uitgang, bieden de instrumenten ook analoge I/O. Optioneel kan een on-board interface worden gemonteerd om CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII of TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK of FLOW-BUS protocollen te leveren.

Technische specificaties

Meet- / regelsysteem

Flowbereik (tussenliggende bereiken beschikbaar)	min. 0,028...1,4 I _N /min max. 0,24...12 I _N /min (based on N ₂)
Nauwkeurigheid (incl. lineariteit) (gebaseerd op actuele kalibratie)	± 1 % FS
Herhaalbaarheid	< 0,2 % RD
Turndown ratio	1:50 (2...100%)
Max. bedrijfsdruk	10 bar g
Multi-fluid mogelijkheid	Opslag van max. 8 kalibratiecurves
Responstijd (sensor)	1 ... 2 sec.
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +70 °C; for ATEX cat. 3 and FM Class 1 Div 2 : 0...50°C
Montage	horizontal
Temperatuurgevoeligheid	< 0,1 % FS/°C
Drukgevoeligheid	0,1% Rd/bar typical N ₂
Lekdichtheid, naar buiten	getest < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
Opwarmtijd	30 min. for optimum accuracy 2 min for accuracy ± 2% FS

Mechanische delen

Materiaal (onderdelen die in contact komen met het medium)	stainless steel 316L or comparable; other on request
Procesaansluitingen	roestvrij staal 316L of vergelijkbaar; andere op aanvraag
Afdichtingen	standaard: Viton®; optioneel: EPDM, Kalrez® (FFKM), FDA en USP Class VI goedgekeurde compounds
Gewicht	0,9 kg
Beschermingsgraad (behuizing)	IP65

Elektrische eigenschappen

Stroomvoorziening	15 ... 24 Vdc			
Max. stroomverbruik meter	Voeding	bij spanning I/O	bij stroom I/O	extra voor veldbus
	15 V	95 mA	125 mA	<75 mA
	24 V	65 mA	85 mA	<50 mA
Max. stroomverbruik regelaar	Voeding	bij spanning I/O	bij stroom I/O	extra voor veldbus
	15 V	290 mA	320 mA	<75 mA
	24 V	200 mA	215 mA	<50 mA
Analoog signaal	0...5 (10) Vdc or 0 (4)...20 mA (sourcing output)			
Digitale communicatie	standard: RS232; options: CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII of TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK of FLOW-BUS			

Elektrische aansluiting

Analoog/RS232	8 DIN (male);
PROFIBUS DP	bus: 5-pin M12 (female); power: 8 DIN (male);
CANopen® / DeviceNet™	5-pin M12 (male);
FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII	5-pin M12 (male);
Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERLINK	bus: 2 x 5-pin M12 (female) (in/out); power: 8 DIN (male);
EtherCAT®/ PROFINET	bus: 2 x 5-pin M12 (female) (in/out); power: 8 DIN (male)
IEC 61010-1	IEC-61010-1:2010 including national deviations for UL (61010-1:2012) and CSA (C22.2 No. 61010-1-12)

Control valve options

Externe actuatoropties die op de controller moeten worden aangesloten

Ex-proof specificaties

Goedkeuringen / certificaten

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Voor technische maattekeningen en aansluitschema's bezoekt u de [productpagina](#) op onze [website](#)

Recommended accessories



E-8000 SERIES

Digitale uitlees- /regelsystemen

Helder, wijde kijkhoek, 1.8"
display (TFT technologie)
Gebruiksvriendelijke
bediening



BRIGHT SERIES

- Compacte lokale R/C-modules

Bright, wijde hoek, 1.8"
display
Gebruiksvriendelijke
bediening
Uitlezing/bediening/configuratie



PIPS SERIES

Plug-in Power Supply

Voor lab-style of
industriële instrumenten
Uitwisselbare stekkers
(Euro, UK, USA,
Australisch, IEC) voor
netaansluiting



IN-LINE FILTER SERIE M-411 RS

1/4" female in / male out
100 bar
Gemiddelde porositeit
0.5...15 μm

Related products



LOW-ΔP-FLOW F-101DI

Min. flow 0,42...21
mln/min
Max. flow 0,042...2,1
l/min
Druk tot 10 bar
Lage ΔP , gemakkelijk te
spoelen
Compact IP65-ontwerp



LOW-ΔP-FLOW F-102DI

Min. flow 0,28...14 l/min
Max. flow 0,5...25 l/min
Druk tot 10 bar
Lage ΔP , gemakkelijk te
spoelen
Compact IP65-ontwerp



LOW-ΔP-FLOW F-101E

Min. flow 0,028...1,4
l/min
Max. flow 0,24...12 l/min
Druk tot 10 bar
Zeer lage drukval
Geschikt voor corrosieve
gassen



LOW-ΔP-FLOW F-201EI

Min. flow 0,028...1,4
l/min
Max. flow 0,24...12 l/min
Druk tot 10 bar
Lage ΔP , gemakkelijk te
spoelen
Compact IP-65-ontwerp



BRONKHORST NEDERLAND

Lunet 10c

3905 NW Veenendaal

Tel. +31 (0)318 55 12 80

info@bronkhorst.nl

